

1976 ATM-Typ 1
mit Fasermelierung, Druckzylinder molettiert




CHE ATM 1I




CHE ATM 1II




CHE ATM 4



CHE ATM 1III



CHE ATM 1IV



CHE ATM 6




Tableau de détermination des ATM

SRV-Nr.	Zu. No	Papier		Impression de fond				Cadre d'identification				Chiffres		Couleur du cliché		Type du ruban			Matière luminescente	
		Avec fils de soies violets	Sans fils de soies	Bleu Structure grossière	Bleu Structure fine	Jaune sigle PTT	Vert contour de la Suisse	Avec A1-A4	Sans	HELVETIA plus petit	Basler Taube 95	Etroit	Larges	Rougeâtre-lila/lila	Rouge-brunâtre/rouge-lila	I	II	III	Phosphorescente	Fluorescente
1 I	1	X		X				X				X		X		X			X	
1 II	1	X		X				X				X		X			X		X	
2	2	X		X					X			X		X			X		X	
3	3	X		X						X		X		X			X		X	
4	4		X	X						X		X		X			X		X	
5	5	X		X						X		X			X		X		X	
5 II	5	X		X						X		X			X			X	X	
5 III	5A	X		X						X			X		X		X		X	
5A II	5A	X		X						X			X		X			X	X	
6 II	6		X	X						X		X			X		X		X	
6 III	6		X	X						X		X			X			X	X	
6A II	6A		X	X						X			X		X		X		X	
6A III	6A		X	X						X			X		X			X	X	
7 II	7		X		X					X		X			X		X		X	
7 III	7		X		X					X		X			X			X	X	
7A II	7A		X		X					X			X		X		X		X	
7A III	7A		X		X					X			X		X			X	X	
7 II x	7x		X		X					X		X			X		X			X
7 III x	7x		X		X					X		X			X			X		X
7A III x	7Ax		X		X					X			X		X			X		X
8	8		X			X				X		X			X			X		X
8A	8A		X			X				X			X		X			X		X
9	9		X				X			X			X		X			X		X
10	10		X				X				X		X		X			X		X

Tableau pour la détermination ATM 1-10

Fond de sécurité



ATM

Différentiation des divers types							
Type	Helvetica	Fond de sécurité	Papier	Fils de soies	Couleur	Chiffres Etroits	Emission
1 (avec No)	Grand	molleté	Blanc, phosphorescent mêlé violet (P15)	OUI	lilas/bleu-gris	Etroits	9.VIII.78
2 (sans No)	Grand	molleté	Blanc, phosphorescent mêlé violet (P15)	OUI	lilas/bleu-gris	Etroits	26.06.1978
3	Petit	molleté	Blanc, phosphorescent mêlé violet (P15)	OUI	lilas/bleu-gris	Etroits	23.III.79
4	Petit	molleté	Blanc, phosphorescent non mêlé (P16)	NON	lilas/bleu-gris	Etroits	-31. VIII.81
5a	Petit	molleté	Blanc, phosphorescent mêlé violet (P15)	OUI	Rouge brunâtre/bleu gris	Etroits	-31.VIII.81
5b	Petit	molleté	Blanc, phosphorescent mêlé violet (P15)	OUI	Lilas-rouge	Etroits	-16.12.87
5Aa	Petit	molleté	Blanc, phosphorescent mêlé violet (P15)	OUI	Rouge brunâtre/bleu gris	Larges	-20 VI. 86
5Ab	Petit	molleté	Blanc, phosphorescent mêlé violet (P15)	OUI	Lilas-rouge	Larges	-16.XII.87
6a	Petit	molleté	Blanc, phosphorescent non mêlé (P16)	NON	Rouge brunâtre/bleu gris	Etroits	-31.VIII.81
6b	Petit	molleté	Blanc, phosphorescent non mêlé (P16)	NON	Lilas-rouge	Etroits	-26.IV.89
6Aa	Petit	molleté	Blanc, phosphorescent non mêlé (P16)	NON	Rouge brunâtre/bleu gris	Larges	-24.V.83
6Ab	Petit	molleté	Blanc, phosphorescent non mêlé (P16)	NON	Lilas-rouge	Larges	-26.IV.99
7a	Petit	Photogravure	Blanc, phosphorescent non mêlé (P16)	NON	Rouge brunâtre/bleu gris	Etroits	-31.I.85
7b	Petit	Photogravure	Blanc, phosphorescent non mêlé (P16)	NON	Lilas-rouge	Etroits	-31.V.89
7Aa	Petit	Photogravure	Blanc, phosphorescent non mêlé (P16)	NON	Rouge brunâtre/bleu gris	Larges	-31.VII.84
7Ab	Petit	Photogravure	Blanc, phosphorescent non mêlé (P16)	NON	Lilas-rouge	Larges	-31.XII.86
7xa	Petit	Photogravure	Blanc, fluorescent non mêlé (P16)	NON	Rouge brunâtre/bleu gris	Etroits	-30.VI.87
7xb	Petit	Photogravure	Blanc, fluorescent non mêlé (P16)	NON	Lilas-rouge	Etroits	-31.VII.87
7Axa	Petit	Photogravure	Blanc, fluorescent non mêlé (P16)	NON	Rouge brunâtre/bleu gris	Larges	-31.VII.87
7Axb	Petit	Photogravure	Blanc, fluorescent non mêlé (P16)	NON	Lilas-rouge	Larges	-31.VII.87
8		PTT	Blanc, matière fluorescente (P16)	fils bleus	Lilas-rouge/jaune	Etroits	-31.XII.90
8A		PTT	Blanc, matière fluorescente (P16)	fils bleus	Lilas-rouge/jaune	Larges	5.XI.90
9		Suisse	Blanc, matière fluorescente (P16)	fils bleus	Rouge-lilas/vert clair		2.XI.93
9x		Suisse	Blanc, matière fluorescente (P16)	fils bleus	Rouge-lilas/vert clair		15.II.2001
9y		Suisse	Blanc, matière fluorescente (P16)	fils bleus	Rouge-lilas/vert clair		2.VI.2003
10		Suisse	Blanc, matière fluorescente (P16)	fils bleus	Rouge-lilas/vert clair		17.VI.95